



Έκθεση

**Δοκιμών
δειγματοληψιών και
μετρήσεων χημικών
παραμέτρων στις
καμινάδες της μονάδας
ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ στα
Οινόφυτα Βοιωτίας**

ΑΘΗΝΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026

Α/Α ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: 458N

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Η παρούσα έκθεση αφορά την διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων στην μονάδα της εταιρίας «ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ» που βρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν :

Είδος μέτρησης (παράμετρος, αντικείμενο)	Μέθοδος μέτρησης – δειγματοληψίας
Σωματίδια σε σταθερές πηγές σε 5 καμινάδες της μονάδας	EN 13284-01:2017 Stationary source emissions – Determination of low ranges mass concentration of dust – Part 1: Manual gravimetric method ISO 9096:2017 Stationary source emissions – Manual determination of mass concentration of particulate matter Μέθοδος ισοκινητικής δειγματοληψίας σκόνης στην καμινάδα με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ισοκινητικής δειγματοληψίας και φίλτρων και ζύγιση φίλτρων και υγρών για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης με βάση την διαφορά βάρους.
TVOC / TOC (Total Volatile Organic Carbon) σε σταθερές πηγές σε 5 καμινάδες της μονάδας	EN 12619:2013 Stationary source emissions. Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon. Continuous flame ionisation detector method UK ENVIRONMENT AGENCY: 2005: Technical Guidance Note (Monitoring) M16 (MCERTS) EN 15259:2007 Air quality – Measurements of stationary source emissions – Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 Δειγματοληψία και προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) και ολικών πτητικών οργανικών ενώσεων (εκφρασμένα σαν TVOC) με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID)
Μόλυβδος σε σταθερές πηγές σε 4 καμινάδες της μονάδας	EN 14385:2024 Stationary source emissions – Determination of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti and V Οδηγία 2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Δεκεμβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων. Μέθοδος ισοκινητικής δειγματοληψίας στην καμινάδα με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ισοκινητικής δειγματοληψίας, φίλτρων και κατάλληλης πλυντρίδας και ανάλυση με ICP
Σημειώσεις: Το εργαστήριο μετρήσεων της εταιρίας TERRA NEUTRAL IKE διαθέτει διαπίστευση κατά EN ISO/IEC 17025. Οι μετρήσεις που δεν καλύπτονται από το υπάρχον Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης σημειώνονται με αστερίσκο (*). Τα αποτελέσματα των Μετρήσεων αφορούν μόνον τις συγκεκριμένες μετρήσεις. Απαγορεύεται η τμηματική Αναπαραγωγή της Έκθεσης χωρίς την έγκριση του Εργαστηρίου.	

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται η μεθοδολογία των μετρήσεων που ακολουθήθηκε, καθώς και η παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων.

Ομάδα υλοποίησης

Υπεύθυνος δειγματοληψιών και μετρήσεων:	Κώστας Ρήγας, Χημικός Μηχανικός, Msc
Υπεύθυνος εκθέσεων:	Δρ. Λαγούδη Αργυρώ, Χημικός Terra Neutral IKE Καισαρείας 39, 11527, Αθήνα 210-7472814
Διεύθυνση:	
Τηλέφωνο:	
E-mail:	lagoudi@terraneutral.gr
Αρ. ΓΕΜΗ	170739301000
Υπογραφή:	



Ημερομηνία έκδοσης: 27/01/2026

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

2.1 Αιωρούμενα σωματίδια σε σταθερές πηγές εκπομπής

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την δειγματοληψία **σκόνης** στα απαέρια των καμινάδων της μονάδας παρουσιάζεται στην συνέχεια. Η μέτρηση έγινε με χρήση διάταξης ισοκινητικής δειγματοληψίας.

Πρότυπο – Διαδικασία	ΕΛΟΤ EN 13284-01:2017 Stationary source emissions – Determination of low ranges mass concentration of dust – Part 1: Manual gravimetric method ISO 9096:2017 Stationary source emissions – Manual determination of mass concentration of particulate matter
Εξοπλισμός δειγματοληψίας	• Αντλία δειγματοληψίας AIRCUBE HE • ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ISOFLOW 201 PRO ANALITICA STRUMENTI 600/IF201PRO • Θερμαινόμενος δειγματολήπτης (probe) ANALITICA STRUMENTI 600/SIR 0750BB με μεταλλική στήλη εσωτερικά μήκους 750 mm, συνδεδεμένος με S pitot tube • Silica gel trap ANALITICA STRUMENTI 600/TGS001K • ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ HEATING CONTROL UNIT THERMOFLOW 200 ANALITICA STRUMENTI 600/TF
Προδιαγραφές αντλίας	Κλίμακα: 200 – 50000 ml/min
Είδος φίλτρων	QUARTZ 47 mm
Διάμετρος nozzle	4, 6 και 8 mm
Ζυγός	KERN ABT 120-5DM με ακρίβεια πέντε δεκαδικών ψηφίων
Αριθμός δειγμάτων	5
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	Κώστας Ρήγας
Απόκλιση από την πρότυπη μέθοδο	-

2.2 Ολικές πτητικές οργανικές ενώσεις σε σταθερές πηγές εκπομπής

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την δειγματοληψία και ανάλυση των Ολικών Πτητικών Οργανικών ενώσεων στα απαέρια των καμινάδων της μονάδας εκφρασμένες σε C (TVOC) παρουσιάζεται στην συνέχεια.

Πρότυπο – Διαδικασία	EN 12619:2013 Stationary source emissions. Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon. Continuous flame ionisation detector method UK ENVIRONMENT AGENCY: 2005: Technical Guidance Note (Monitoring) M16 (MCERTS) EN 15259:2007 Air quality – Measurements of stationary source emissions – Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013
Εξοπλισμός δειγματοληψίας	Όργανο μέτρησης: SIGNAL 3010 MINIFID το οποίο περιλαμβάνει: • Δειγματολήπτη • Φίλτρο σωματιδίων • Εξωτερική θερμαινόμενη εύκαμπτη γραμμή δειγματοληψίας με σύστημα θέρμανσης • Αναλυτή FID • Φιάλη καυσίμου H₂ 1 l • Φιάλη βαθμονόμησης προπανίου 1 l • Καταγραφικό δεδομένων DATA LOGGER
Προδιαγραφές οργάνου	Κλίμακες: 0–10 ppm, 0–100 ppm, 0–1.000 ppm, 0–10.000 ppm Ροή δειγματοληψίας: 0,4-2,5 lit/min Όριο ανίχνευσης 0,05 mgC/m ³
Συνθήκες δειγματοληψίας	Θερμοκρασία γραμμής και δειγματολήπτη: 190°C Ρυθμός ροής 0,6 lit/min
Αέρια μηδενισμού και βαθμονόμησης	Zero gas: καθαρός αέρας Span gas: προπάνιο 500 ppm, αβεβαιότητα <2%
Χρόνος απόκρισης (sec)	20
Αριθμός δειγμάτων	5
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	Κώστας Ρήγας

2.3 Μόλυβδος (Pb) σε σταθερές πηγές εκπομπής

Οι μετρήσεις **μολύβδου** πραγματοποιήθηκαν στα απαέρια των καμινάδων της μονάδας με την χρήση διάταξης ισοκινητικής δειγματοληψίας. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την δειγματοληψία και ανάλυση μολύβδου παρουσιάζεται στην συνέχεια.

Πρότυπο – Διαδικασία	EN 14385:2024 Stationary source emissions – Determination of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti and V Οδηγία 2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Δεκεμβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων. Χρήση διάταξης ισοκινητικής δειγματοληψίας και κατάλληλων Impingers
Εξοπλισμός δειγματοληψίας	• Αντλία δειγματοληψίας AIRCUBE HE • ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ISOFLOW 201 PRO ANALITICA STRUMENTI 600/IF201PRO • Θερμαινόμενος δειγματολήπτης (probe) ANALITICA STRUMENTI 600/SIR 0750BB με γυάλινη στήλη εσωτερικά μήκους 750 mm, συνδεδεμένος με S pitot tube • Silica gel trap ANALITICA STRUMENTI 600/TGS001K • ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ HEATING CONTROL UNIT THERMOFLOW 200 ANALITICA STRUMENTI 600/TF
Προδιαγραφές αντλίας	Κλίμακα: 200 – 50000 ml/min
Είδος φίλτρων	QUARTZ 47mm
Προσροφητικό διάλυμα	HNO ₃ 4,4% και H ₂ O ₂ 1,6%
Διάλυμα ξεπλύματος	HNO ₃ 5%
Εξοπλισμού	
Διάμετρος nozzle	4, 6 και 8 mm
Αντιδραστήρια	• HNO₃ • H₂O₂ 30% • Ακετόνη • Pure water for HPLC
Αριθμός δειγμάτων	4
Υπεύθυνος	Κώστας Ρήγας
δειγματοληψίας	
Εργαστήριο Ανάλυσης	Διαπιστευμένο κατά EN ISO/IEC 17025 εργαστήριο Chelab SRL (Δ/ση Εργαστηρίου: Via Castellana 118A, 31023, Resana TV, Italy)
Ημερομηνία ανάλυσης	9 - 10/12/2025
Συνθήκες ανάλυσης	ICP

2.4 Συνθήκες μέτρησης σε σταθερές πηγές εκπομπής

Στον Πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται τα χαρακτηριστικά έκαστης καμινάδας της μονάδας.

Πίνακας 2.1 Χαρακτηριστικά έκαστης καμινάδας

Καμινάδα	PATENTING ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ	PATENTING ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ	PATENTING ΟΡΟΦΗΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)	PATENTING ΟΡΟΦΗΣ (ΔΕΞΙΑ)	RTO
Διαστάσεις- Διάμετρος	53x39 cm	58x43 cm	53x49 cm	58x42 cm	Φ 127 cm
Αριθμός διαμέτρων-τομέων ισοκινητικής δειγματοληψίας ανά επίπεδο	2	2	2	2	2
Αριθμός σημείων ισοκινητικής δειγματοληψίας ανά επίπεδο	4	4	4	4	8
Ελάχιστο μήκος ευθείας καμινάδας πριν το επίπεδο ισοκινητικής δειγματοληψίας	2,2m	2,4 m	2,4 m	2,4 m	6,3 m
Ταχύτητα απαερίων	15,2 m/s	18,3 m/s	33,9 m/s	28,3 m/s	5,1 m/s
Υγρασία απαερίων	0,5%	0,5%	0,7%	0,4%	0,2%
Πίεση απαερίων	1006,6 mbar	1005,4 mbar	1005,3 mbar	1008,1 mbar	1007,1 mbar
Μέση θερμοκρασία απαερίων	38,6 °C	39,8 °C	37,4 °C	33,1 °C	70,5 °C

Στον πίνακα 2.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συνθήκες πίεσης, θερμοκρασίας και υγρασίας που επικρατούσαν στο εργαστήριο κατά την διάρκεια της ζύγισης πριν και μετά την δειγματοληψία καθώς και οι συνθήκες ξήρανσης.

Πίνακας 2.2 Συνθήκες ζύγισης – ξήρανση

	Προ δειγματοληψίας	Μετά δειγματοληψίας
Θερμοκρασία ξήρανσης στον κλίβανο (°C)	180	160
Θερμοκρασία εργαστηρίου κατά τη ζύγιση (°C)	22,1	25,6
Πίεση (mbar)	1000	1001
Σχετική Υγρασία (%)	58,8	39,2

Κανόνας απόφασης

Στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε εφαρμογή του Κανόνα Απόφασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN ISO/IEC 17025:2017, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα της μέτρησης. Η εφαρμογή του Κανόνα Απόφασης αποσκοπεί στο μετριασμό του κινδύνου λήψης εσφαλμένης απόφασης. Ως Ανώτατο όριο ζώνης αποδοχής νοείται το άθροισμα της οριακής τιμής με τη διευρυμένη αβεβαιότητα της μέτρησης για διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1 Αιωρούμενα σωματίδια σε σταθερές πηγές εκπομπής

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων **σκόνης** στις καμινάδες της μονάδας παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1 που ακολουθεί.

Πίνακας 3.1: Αποτελέσματα μετρήσεων σκόνης στις καμινάδες της μονάδας

Παράμετρος μέτρησης	Σκόνη		
Ημερομηνία μέτρησης	25/11/2025	25/11/2025	24/11/2025
Καμινάδα	PATENTING ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ	PATENTING ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ	PATENTING ΟΡΟΦΗΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
Αριθμός φίλτρου	5148	5149	5150
Διάμετρος καμινάδας	53x39 cm	58x43 cm	53x49 cm
Διάμετρος nozzle	6mm	6mm	4mm
Tc δειγματολήπτη (°C)	23,7	23,9	25,1
Pc δειγματολήπτη (mbar)	1005,4	1004,4	1007,7
Tm (απαέριων) (°C)	38,6	39,8	37,4
V dry (m ³) (Όγκος αέρα στο δειγματολήπτη σε ξηρή βάση)	0,500	0,500	0,500
V _{cn} dry (m ³) (Όγκος αέρα σε κανονικές συνθήκες σε ξηρή βάση)	0,457	0,456	0,456
V _{cn} wet (m ³) Όγκος αέρα σε κανονικές συνθήκες	0,459	0,458	0,459
Συγκέντρωση (mg/Nm ³ dry basis)	2,12	1,75	1,53
Συγκέντρωση (mg/Nm ³ wet basis)	2,11	1,75	1,52
Οριακή τιμή Εθνικής Νομοθεσίας (mg/m ³)	100		
Ανώτατο όριο αποδοχής (mg/m ³) (οριακή τιμή κάνοντας χρήση του Κανόνα Απόφασης για διάστημα εμπιστοσύνης 95%)	108,4		
Όριο Ανίχνευσης (LOD) (mg/m ³)	0,2	0,2	0,2
Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ) (mg/m ³)	0,6	0,6	0,6
Συνδυασμένη τυπική αβεβαιότητα	4,2%	4,2%	4,2%
Διευρυμένη αβεβαιότητα (%):	8,4%	8,4%	8,4%
Quality Assurance			
Overall Blank (mg/m ³):	<0,2	<0,2	<0,2
Leak test:	<2%	<2%	<2%

Πίνακας 3.1 (συνέχεια): Αποτελέσματα μετρήσεων σκόνης στις καμινάδες της μονάδας

Παράμετρος μέτρησης	Σκόνη	
Ημερομηνία μέτρησης	24/11/2025	25/11/2025
Καμινάδα	PATENDING ΟΡΟΦΗΣ (ΔΕΞΙΑ)	RTO
Αριθμός φίλτρου	5151	5152
Διάμετρος καμινάδας	58x42 cm	Φ 127 cm
Διάμετρος nozzle	4mm	8mm
Tc δειγματολήπτη (°C)	21,1	18,4
Pc δειγματολήπτη (mbar)	1008,5	1006,1
Tm (απαέριων) (°C)	33,1	70,5
V dry (m ³) (Όγκος αέρα στο δειγματολήπτη σε ξηρή βάση)	0,500	0,500
Vcn dry (m ³) (Όγκος αέρα σε κανονικές συνθήκες σε ξηρή βάση)	0,462	0,465
Vcn wet (m ³) Όγκος αέρα σε κανονικές συνθήκες	0,464	0,466
Συγκέντρωση (mg/Nm ³ dry basis)	2,26	2,70
Συγκέντρωση (mg/Nm ³ wet basis)	2,25	2,70
Οριακή τιμή Εθνικής Νομοθεσίας (mg/m ³)	100	20
Ανώτατο όριο αποδοχής (mg/m ³) (οριακή τιμή κάνοντας χρήση του Κανόνα Απόφασης για διάστημα εμπιστοσύνης 95%)	108,4	21,7
Όριο Ανίχνευσης (LOD) (mg/m ³)	0,2	0,2
Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ) (mg/m ³)	0,6	0,6
Συνδυασμένη τυπική αβεβαιότητα	4,2%	4,2%
Διευρυμένη αβεβαιότητα (%):	8,4%	8,4%
Quality Assurance		
Overall Blank (mg/m ³):	<0,2	<0,2
Leak test:	<2%	<2%

Η συγκέντρωση σκόνης στις καμινάδες της μονάδας ήταν χαμηλότερη από το ανώτατο όριο αποδοχής (λαμβάνοντας υπόψη τη διευρυμένη αβεβαιότητα της μέτρησης για διάστημα εμπιστοσύνης 95%).

3.2 Ολικές πτητικές οργανικές ενώσεις σε σταθερές πηγές εκπομπής

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εκπομπών **Ολικών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (TVOC)** στις καμινάδες της μονάδας παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2 που ακολουθεί. Η συγκέντρωση TVOC στις καμινάδες της μονάδας ήταν χαμηλότερη από το ανώτατο όριο αποδοχής (λαμβάνοντας υπόψη τη διευρυμένη αβεβαιότητα της μέτρησης για διάστημα εμπιστοσύνης 95%).

Πίνακας 3.2: Αναλυτικά αποτελέσματα μετρήσεων εκπομπών Ολικών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (TVOC)

Ημερομηνία μέτρησης	24/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025
Ώρα έναρξης – λήξης	11:55-12:10	11:00-11:15	10:30-10:52	12:10-12:25	12:55-13:10
Θέση μέτρησης	PATENTING ΟΡΟΦΗΣ (ΔΕΞΙΑ)	PATENTING ΟΡΟΦΗΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)	RTO	PATENTING ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ	PATENTING ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
Συνθήκες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα - Παρατηρήσεις	Κανονική λειτουργία				
Αποτέλεσμα (mg C/Nm ³)	0,9	5,9	13,9	8,7	10,9
Οριακές τιμές Νομοθεσίας (mgC/Nm ³)	50				
Ανώτατο όριο αποδοχής (mgC/Nm ³) (οριακή τιμή κάνοντας χρήση του Κανόνα Απόφασης για διάστημα εμπιστοσύνης 95%)	51,9				
Όριο Ανίχνευσης Οργάνου (mg C/Nm ³)	0,05				
Διευρυμένη αβεβαιότητα (%):	3,8				
Όριο Ανίχνευσης Μέτρησης (mg C/Nm ³)	0,66				

3.3 Μόλυβδος (Pb) σε σταθερές πηγές εκπομπής

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μολύβδου που πραγματοποιήθηκαν στα απαέρια των καμινάδων της μονάδας παρουσιάζονται στον πίνακα 3.3 που ακολουθεί. Η συγκέντρωση Pb στις καμινάδες της μονάδας ήταν χαμηλότερη από το ανώτατο όριο αποδοχής (λαμβάνοντας υπόψη τη διευρυμένη αβεβαιότητα της μέτρησης για διάστημα εμπιστοσύνης 95%).

Πίνακας 3.3: Αποτελέσματα μετρήσεων μολύβδου

Ημερομηνία μέτρησης	24/11/2025	
Θέση μέτρησης	PATENTING ΟΡΟΦΗΣ (ΔΕΞΙΑ)	PATENTING ΟΡΟΦΗΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
Αριθμός δείγματος	12169	12165
	12170	12166
	12171	12167
	12172	12168
Διάμετρος nozzle	4mm	4mm
Tc δειγματολήπτη (°C)	21,1	25,1
Tm (απαέριων) (°C)	33,1	37,4
V dry (m ³) (Όγκος αέρας στο δειγματολήπτη σε ξηρή βάση)	0,500	0,500
Vcn dry (m ³) (Όγκος αέρα σε κανονικές συνθήκες σε ξηρή βάση)	0,462	0,456
Οριακές τιμές Νομοθεσίας (mg/Nm ³)	5	
Ανώτατο όριο αποδοχής (mg/Nm ³) (οριακή τιμή κάνοντας χρήση του Κανόνα Απόφασης για διάστημα εμπιστοσύνης 95%)	6,4	
Συγκέντρωση (mg/Nm ³ dry basis)	0,009	0,064
Συγκέντρωση ελέγχου (3° impinger mg/Nm ³ dry basis)	0,004	0,003
Όριο ανίχνευσης (mg/Nm ³)	0,0003	
Συγκέντρωση τυφλού δείγματος (mg/Nm ³)	0,002	

Πίνακας 3.3 (συνέχεια): Αποτελέσματα μετρήσεων μολύβδου

Ημερομηνία μέτρησης	24/11/2025	
Θέση μέτρησης	PATENTING ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ	PATENTING ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
Αριθμός δείγματος	12157 12158 12159 12160	12161 12162 12163 12164
Διάμετρος nozzle	6mm	6mm
Τc δειγματολήπτη (°C)	23,7	23,9
Tm (απαέριων) (°C)	38,6	39,8
V dry (m ³) (Όγκος αέρας στο δειγματολήπτη σε ξηρή βάση)	0,500	0,500
V _{cn} dry (m ³) (Όγκος αέρα σε κανονικές συνθήκες σε ξηρή βάση)	0,457	0,456
Οριακές τιμές Νομοθεσίας (mg/Nm ³)	5	
Ανώτατο όριο αποδοχής (mg/Nm ³) (οριακή τιμή κάνοντας χρήση του Κανόνα Απόφασης για διάστημα εμπιστοσύνης 95%)	6,4	
Συγκέντρωση (mg/Nm ³ dry basis)	0,034	0,034
Συγκέντρωση ελέγχου (3 ^ο impinger mg/Nm ³ dry basis)	0,003	0,010
Όριο ανίχνευσης (mg/Nm ³)	0,0003	
Συγκέντρωση τυφλού δείγματος (mg/Nm ³)	0,002	

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι οριακές τιμές της Εθνικής Νομοθεσίας ανά παράμετρο μέτρησης. Σύμφωνα με τον Όρο Β1 της με Αρ. Πρωτ. : 107249-30/8/2010 ΑΕΠΟ της μονάδας ισχύουν οι παρακάτω οριακές τιμές:

- Αιωρούμενα σωματίδια: 100 mg/m³ (Π.Δ. 1180/81)

Στάδιο Βαφής:

- Σωματιδιακές εκπομπές ≤ 20 mg/Nm³
- Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs) < 50 mgC/Nm³

Στάδιο Patenting:

- Pb < 5 mg/Nm³
- TOC < 50 mg/Nm³